

品番 : EA617XG-108

品名 : 1/4"DRx 7/16" [HPQ]ディープソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,540円(税抜) / 4,994円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,540円(税抜) / 4,994円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/01/23 02:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0384ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40ADL-7/16 |
| 差込角 | 1/4" | 対辺 | 7/16" |
| 12角タイプ | | | |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" SQディープソケット | | | |
| 全長(L;mm) | 50 | ソケット部外径(d1; mm) | 15.8 |
| 差込部外径(d2;mm) | 15.8 | ソケット奥内径(d3; mm) | 10 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 10.5 | 最大奥行き(t2;mm) | 41.6 |
| 重量 | 42g | | |

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
| | 品番 EA618VB-108 コメント 他メーカー品 |
|--|-------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.