

品番 : EA617XG-109

品名 : 1/4"DRx 1/2" [HPQ]ディープソケット



販売価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
カタログ価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 19:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40ADL-1/2
差込角	1/4"	対辺	1/2"
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	17.3
差込部外径(d2;mm)	17.3	ソケット奥内径(d3; mm)	11.5
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	12	最大奥行き(t2;mm)	41.1
重量	44g		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディープソケット			

代替品

	品番 EA618VB-109 コメント 他メーカー品
--	-------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.