


品番 : EA617XG-110

品名 : 1/4"DRx 9/16" [HPQ]ディープソケット



販売価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
カタログ価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/01 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40ADL-9/16
差込角	1/4"	対辺	9/16"
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	18.8
差込部外径(d2; mm)	18.8	ソケット奥内径(d3; mm)	13.1
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	15	重量	55g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディープソケット			

代替品

	品番	EA618VB-110
	コメント	他メーカー品

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.