


品番 : EA617XG-13

品名 : 1/4"DRx 13mm [HPQ]ディープソケット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,570円(税抜) / 5,027円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,570円(税抜) / 5,027円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 19 (2026/04/22 12:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0384ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40DL-13 |
| 差込角 | 1/4" | 対辺(mm) | 13 |
| 全長(L;mm) | 50 | ソケット部外径(d1; mm) | 17.8 |
| 差込部外径(d2; mm) | 17.8 | ソケット奥内径(d3; mm) | 12 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 12 | 最大奥行き(t2; mm) | 41 |
| 重量 | 50g | | |

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.