

品番 : EA617XH-10

品名 : 1/4"DRxE10 [TORX]ソケット



販売価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 07:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0389ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40TX-E10
差込角	1/4"	サイズ	E10
対辺	9.4mm	全長(L;mm)	23
先端内形寸法(mm)	9.4	ソケット部外径(d1; mm)	12.7
差込部外径(d2;mm)	12.7	ソケット奥内径(d3; mm)	5.6
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9	最大奥行き(t2;mm)	15
重量	17g	適合ねじサイズ	M8

E型トルクス用

高品質なHPQシリーズの1/4"DRヘクスローブソケット

手締めに便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

