

品番 : EA617XH-6

品名 : 1/4"DRx E6 [TORX]ソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,070円(税抜) / 2,277円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,070円(税抜) / 2,277円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/04/22 13:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0384ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40TX-E6 |
| 差込角 | 1/4" | サイズ | E6 |
| 対辺 | 5.7mm | 全長(L;mm) | 23 |
| 先端内形寸法(mm) | 5.7 | ソケット部外径(d1; mm) | 8 |
| 差込部外径(d2;mm) | 10.7 | ソケット奥内径(d3; mm) | 3.6 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 5.5 | 最大奥行き(t2;mm) | 15 |
| 重量 | 7g | 適合ねじサイズ | M4 |
| E型トルクス用 | | | |
| 高品質なHPQシリーズの1/4"DRヘクスローブソケット | | | |
| 手締めに便利なローレット加工 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

