

品番：EA617XH-7

品名：1/4"DRx E7 [TORX]ソケット



販売価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/22 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40TX-E7
差込角	1/4"	サイズ	E7
対辺	6.2mm	全長(L;mm)	23
先端内形寸法(mm)	6.2	ソケット外径	9.6
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3;mm)	4.3
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	6.5	最大奥行き(t2;mm)	15
重量	10g		

高品質なHPQシリーズの1/4"DRヘクスローブソケット

E型トルクス用

手締めに必要なローレット加工

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.