

品番 : EA617XM-215

品名 : 1/4"DR/T15 [Bore Torx]ビットソケット(いじり止付)



販売価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
カタログ価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/22 13:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0383ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	44KTXB-T15
差込角	1/4	サイズ	T15
先端外形寸法(mm)	3.3	全長(L1;mm)	28
軸長(L2;mm)	16	ソケット部外径(d;mm)	11.6
重量(g)	10g		
頑丈な圧入式の1/4"DRいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)			
手締めに便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.