

品番 : EA617XM-225

品名 : 1/4"DR/T25 [Bore Torx]ビットソケット(いじり止付)



販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/15 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	44KTXB-T25
差込角	1/4	サイズ	T25
全長(L1;mm)	28	軸長(L2;mm)	16
ソケット部外径(d;mm)	11.6	先端外形寸法(mm)	4.4
質量(g)	11		

頑丈な圧入式の1/4"DRいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)

手締めに必要なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.