

品番 : EA617XM-227

品名 : 1/4"DR/T27 [Bore Torx]ビットソケット(いじり止付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,610円(税抜) / 2,871円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,610円(税抜) / 2,871円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/22 13:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0383ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|-------------------|---------------|------------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 44KTXB-T27 |
| 差込角 | 1/4 | サイズ | T27 |
| 先端外形寸法(mm) | 5.0 | 全長(L1;mm) | 28 |
| 軸長(L2;mm) | 16 | ソケット部外径(d;mm) | 11.6 |
| 質量(g) | 10 | | |

頑丈な圧入式の1/4"DRいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)

手締め便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.