

品番 : EA617XM-230

品名 : 1/4"DR/T30 [Bore Torx]ビットソケット(いじり止付)



販売価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
カタログ価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/22 13:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0383ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	44KTXB-T30
差込角	1/4	サイズ	T30
全長(L1;mm)	28	軸長(L2;mm)	16
ソケット部外径(d;mm)	11.6	先端外形寸法(mm)	5.5
重量(g)	11g		
頑丈な圧入式の1/4"DRいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)			
手締めに必要なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.