


品番 : EA617YA-8

品名 : 3/8"DRx 8mm ソケット



販売価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
カタログ価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/22 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45-8
差边角	3/8"	対辺(mm)	8
全長(L;mm)	25	ソケット部外径(d1; mm)	11.7
差込部外径(d2; mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	7
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	7	最大奥行き(t2; mm)	13.5
重量(g)	19		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.