品番: EA617YB-1

品名: 3/8"DRx 1/4" ソケット



販売価格	2,270円 (税抜)/2,497円(税込)				
カタログ価 格	2,270円(税抜)/2,497円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 01:24現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0392ページ				













仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45A-1/4
差込角	3/8"	対辺	1/4"
全長(L;mm)	24	ソケット部外径(d1; mm)	9.7
差込部外径(d2;mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	5.2
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	6	最大奥行き(t2;mm)	12.5
重量(g)	18		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.