

品番 : EA617YB-104

品名 : 3/8"DRx 7/16" [HPQ]ディープソケット



販売価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
カタログ価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/15 19:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



AS-drive  
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削り取って角に当る面積を増やすことで、より広い接触面積を確保し、トルクの伝達を増大します。

HPQ  
●高品質、高強度の炭素鋼合金鋼を使用することで、製品の寿命を大幅に延長し、信頼性を向上させます。(High-Performance Quality)



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	460A-7/16
差込角	3/8"	HPQ	高張力合金鋼
対辺(インチ)	7/16	全長(L;mm)	38
ソケット部外径(d1; mm)	15.7	差込部外径(d2;mm)	16.5
ソケット奥内径(d3; mm)	10	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	11
最大奥行き(t2;mm)	24.5	重量(g)	33
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRセミディープソケット			

### 代替品

	品番	EA617YE-104
	コメント	3/8"DR/7/16"x54mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.