




品番：EA617YB-105

品名：3/8"DRx 1/2" [HPQ]ディープソケット



販売価格	3,260円(税抜)／3,586円(税込)		
カタログ価格	3,260円(税抜)／3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫：4（2026/03/15 20:52現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	460A-1/2
差込角	3/8"	HPQ	高張力合金鋼
対辺(インチ)	1/2	全長(L;mm)	44
ソケット部外径(d1; mm)	17.5	差込部外径(d2;mm)	17.8
ソケット奥内径(d3; mm)	11.5	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	12
最大奥行き(t2;mm)	30	重量(g)	44
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRセミディープソケット。			

代替品

	品番 コメント	EA617YE-105 3/8"DR/1/2"x54mm
--	------------	---------------------------------

