品番: EA617YB-2

品名: 3/8"DRx 5/16" ソケット



販売価格	2,190円 (税抜)/ 2,409円(税込)				
カタログ価 格	2,190円(税抜)/2,409円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/20 01:24現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0392ページ				













仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45A-5/16
差込角	3/8"	対辺	5/16"
重量(g)	19	全長(L;mm)	25
ソケット部外径(d1; mm)	11.7	差込部外径(d2;mm)	16.5
ソケット奥内径(d3; mm)	7	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	7
最大奥行き(t2;mm)	13.5		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQソケット

代替品



品番 EA617YB-2

コメント 仕様御確認下さい。

株式会社エスコ