品番: EA617YB-7A

品名: 3/8"DRx19/32" ソケット



販売価格	2,780円 (税抜)/3,058円(税込)				
カタログ価 格	2,780円(税抜)/3,058円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/20 02:38現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0392ページ				













仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45A-19/32
差込角	3/8"	対辺	19/32"
全長(L;mm)	31	ソケット部外径(d1; mm)	20.6
差込部外径(d2;mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	14
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	13	最大奥行き(t2;mm)	19.2
重量(g)	36		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRソケット

代替品



品番 EA618JJ-105 **コメント** メーカー違い

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.