品番: EA617YB-8

品名: 3/8"DRx 5/8" ソケット



販売価格	2,450円 (税抜)/ 2,695円(税込)				
カタログ価格	2,450円(税抜)/2,695円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 01:24現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0392ページ				













仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	45A-5/8
差込角	3/8"	対辺	5/8"
全長(L;mm)	31	ソケット部外径(d1; mm)	21.7
差込部外径(d2;mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	15
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	13.5	最大奥行き(t2;mm)	18.9
重量(g)	34		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.