品番: EA617YE-103

品名:3/8"DRx 3/8" ディープソケット



販売価格	4,410円 (税抜)/ 4,851円(税込)				
カタログ価格	4,410円(税抜)/4,851円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/09 18:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0392ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-3/8
全長(L;mm)	54	ソケット部外径(d1; mm)	13.7
差込部外径(d2;mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	8.4
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	42.5	最大奥行き(t2;mm)	45
重量(g)	45		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.