品番: EA617YE-104

品名:3/8"DRx 7/16" ディープソケット



販売価格	4,690円 (税抜)/ 5,159円(税込)				
カタログ価 格	4,690円(税抜)/5,159円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 18:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0392ページ				







仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-7/16
差込角	3/8"	対辺(インチ)	7/16
全長(L;mm)	54	ソケット部外径(d1; mm)	15.7
差込部外径(d2;mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	10
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	20	最大奥行き(t2;mm)	40.7
重量(g)	53		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.