

品番 : EA617YE-110

品名 : 3/8"DRx 3/4" ディープソケット



販売価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
カタログ価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/11 23:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-3/4
差边角	3/8"	対辺(インチ)	3/4
全長(L;mm)	65	ソケット部外径(d1; mm)	25.2
差込部外径(d2; mm)	23	ソケット奥内径(d3; mm)	18
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	30	最大奥行き(t2; mm)	52
重量(g)	137		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.