


品番 : EA617YE-13

品名 : 3/8"DRx13mm ディープソケット



販売価格	4,490円(税抜) / 4,939円(税込)		
カタログ価格	4,490円(税抜) / 4,939円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/04 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0392ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46-13
差込角	3/8"	対辺	13mm
重量(g)	61	全長(L;mm)	54
ソケット部外径(d1; mm)	18	差込部外径(d2;mm)	17.5
ソケット奥内径(d3; mm)	12	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	20
最大奥行き(t2;mm)	40.1		
12ポイント			
クロムメッキ仕上げ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRディープソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.