品番: EA617YE-18

品名: 3/8"DRx18mm ディープソケット



販売価格	6,250円(税抜)/6,875円(税込)				
カタログ価 格	6,250円(税抜)/6,875円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>14</b> (2025/11/09 18:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0392ページ				















## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46-18
差込角	3/8"	対辺	18mm
全長(L;mm)	65	ソケット部外径(d1; mm)	24.2
差込部外径(d2;mm)	22	ソケット奥内径(d3; mm)	17
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	30	最大奥行き(t2;mm)	52.3

12ポイント

クロムメッキ仕上げ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.