


品番 : EA617YE-19

品名 : 3/8"DRx19mm ディープソケット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,910円(税抜) / 6,501円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,910円(税抜) / 6,501円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/04/22 15:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|-------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 46-19 |
| 差込角 | 3/8" | 対辺 | 19mm |
| 全長(L;mm) | 65 | ソケット部外径(d1; mm) | 25.2 |
| 差込部外径(d2; mm) | 23 | ソケット奥内径(d3; mm) | 18 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 30 | 最大奥行き(t2; mm) | 52.3 |
| 12ポイント | | | |
| クロムメッキ仕上げ | | | |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.