


品番 : EA617YE-19

品名 : 3/8"DRx19mm ディープソケット



販売価格	5,910円(税抜) / 6,501円(税込)		
カタログ価格	5,910円(税抜) / 6,501円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/11 22:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46-19
差込角	3/8"	対辺	19mm
全長(L;mm)	65	ソケット部外径(d1; mm)	25.2
差込部外径(d2; mm)	23	ソケット奥内径(d3; mm)	18
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	30	最大奥行き(t2; mm)	52.3
12ポイント			
クロムメッキ仕上げ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.