

品番 : EA617YE-8

品名 : 3/8"DRx 8mm ディープソケット



販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/11 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46-8
差込角	3/8"	対辺	8mm
全長(L;mm)	54		
クロムメッキ仕上げ			
ソケット部外径(d1; mm)	11.7		
12ポイント			
差込部外径(d2; mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	7
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9	最大奥行き(t2; mm)	42.5
重量(g)	36	材質	クロム合金鋼
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

