

品番 : EA617YL-204

品名 : 3/8"DR/ 4x100mm [INHEX]ビットソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,560円(税抜) / 3,916円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,560円(税抜) / 3,916円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/13 22:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 2049-4 |
| 差込角 | 3/8" | 対辺 | 4mm |
| 全長(L1;mm) | 100 | 軸長(L2;mm) | 68 |
| ソケット部外径(d;mm) | 17.8 | 重量(g) | 45 |
| 頑丈な圧入式の3/8"DRヘックスビットソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.