


品番 : EA617YU-32

品名 : 1/2"DRx32mm [CROW-RING]スパナ



販売価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 01:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0389ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2" = 6.35mm	3/4" = 9.53mm
1/2" = 12.7mm	1" = 19.05mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

## 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	440-32
差込角	1/2"	対辺	32mm
材質	クロム合金鋼	スパナ部外径(b;mm)	48
スパナ部厚み(a;mm)	22.5	全長(L;mm)	62.5
重量(g)	137		
差込部中心～リング中心の長さ(S;mm): 32.5			
口開き幅(W;mm): 24			
タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。			
クロムメッキ			
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に			
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.