品番: EA617ZA-20

品名: 1/2"DRx20mm ソケット



販売価格	2,720円 (税抜)/ 2,992円(税込)				
カタログ価 格	2,720円(税抜)/2,992円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/20 00:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0395ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	50-20
差込角	1/2"	対辺(mm)	20
ソケット奥内径(d3; mm)	19	ソケット部外径(d1; mm)	27.2
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	15	差込部外径(d2;mm)	25
最大奥行き(t2;mm)	25.5	重量(g)	89
全長(L;mm)	42		

手締めの際に便利な側面ローレット加工

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.