

品番：EA617ZA-20

品名：1/2"DRx20mm ソケット



販売価格	2,710円(税抜) / 2,981円(税込)		
カタログ価格	2,710円(税抜) / 2,981円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/24 04:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50-20
差込角	1/2"	対辺(mm)	20
ソケット奥内径(d3; mm)	19	ソケット部外径(d1; mm)	27.2
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	15	差込部外径(d2; mm)	25
最大奥行き(t2; mm)	25.5	重量(g)	89
全長(L; mm)	42		
手締めの際に便利な側面ローレット加工			
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.