品番: EA617ZA-24

品名: 1/2"DRx24mm ソケット



販売価格	2,750円 (税抜)/3,025円(税込)				
カタログ価 格	2,750円(税抜)/3,025円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/20 01:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0395ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	50-24
差込角	1/2"	対辺(mm)	24
ソケット奥内径(d3; mm)	21	ソケット部外径(d1; mm)	32
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	18.5	差込部外径(d2;mm)	26
最大奥行き(t2;mm)	24.9	重量(g)	117
全長(L;mm)	42		

手締めの際に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"DRソケット

12角タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.