

品番：EA617ZA-26

品名：1/2"DRx26mm ソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,460円(税抜) / 3,806円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,460円(税抜) / 3,806円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/03 04:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0388ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|-------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 50-26 |
| 差込角 | 1/2" | 対辺(mm) | 26 |
| ソケット奥内径(d3; mm) | 23 | ソケット部外径(d1; mm) | 34.4 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 18.5 | 差込部外径(d2; mm) | 25 |
| 最大奥行き(t2; mm) | 24.3 | 重量(g) | 122 |
| 全長(L; mm) | 42 | | |
| 手締めの際に便利な側面ローレット加工 | | | |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"DRソケット | | | |
| 12角タイプ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.