

品番：EA617ZA-30

品名：1/2"DRx30mm ソケット



販売価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
カタログ価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/07/03 04:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50-30
差边角	1/2"	対辺(mm)	30
全長(L;mm)	45	重量(g)	171
最大奥行き(t2;mm)	26.1	差込部外径(d2;mm)	28
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	20.5	ソケット部外径(d1;mm)	39.7
ソケット奥内径(d3;mm)	27		

手締めの際に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット

12角タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.