

品番 : EA617ZB-1

品名 : 1/2"DRx 3/8" ソケット



販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/24 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-3/8
差込角	1/2"	対辺	3/8"
全長(L;mm)	38	重量(g)	57
ソケット部外径(d1; mm)	14.3	差込部外径(d2;mm)	22
ソケット奥内径(d3; mm)	8.3	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9
最大奥行き(t2;mm)	22		
12角タイプ			
手締めの際に便利な側面ローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.