

品番：EA617ZB-10

品名：1/2"DRx13/16" ソケット



販売価格	2,880円(税抜)／3,168円(税込)		
カタログ価格	2,880円(税抜)／3,168円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/05 19:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0395ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-13/16
差込角	1/2"	対辺	13/16"
ソケット部外径(d1; mm)	28.2	差込部外径(d2; mm)	25
ソケット奥内径(d3; mm)	19.4	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	16.5
最大奥行き(t2; mm)	24.3	全長(L; mm)	41
重量(g)	95		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット			
手締めの際に便利な側面ローレット加工			