

品番 : EA617ZB-11

品名 : 1/2"DRx 7/8" ソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,840円(税抜) / 3,124円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,840円(税抜) / 3,124円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/24 04:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0388ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 50A-7/8 |
| 差込角 | 1/2" | 対辺 | 7/8" |
| ソケット部外径(d1; mm) | 29.7 | 差込部外径(d2; mm) | 26 |
| ソケット奥内径(d3; mm) | 21 | ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 18 |
| 最大奥行き(t2; mm) | 24.9 | 全長(L; mm) | 42 |
| 重量(g) | 111 | | |

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット

手締めの際に便利な側面ローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.