

品番：EA617ZB-13

品名：1/2"DRx 1" ソケット



販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/24 04:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-1
差込角	1/2"	対辺	1"
ソケット部外径(d1; mm)	33.7	差込部外径(d2; mm)	27
ソケット奥内径(d3; mm)	24.2	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	18.5
最大奥行き(t2; mm)	24	全長(L; mm)	42
重量(g)	135		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット

手締めの際に便利な側面ローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.