

品番 : EA617ZB-15

品名 : 1/2"DRx1・1/8" ソケット



販売価格	3,740円(税抜) / 4,114円(税込)		
カタログ価格	3,740円(税抜) / 4,114円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/24 01:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-1.1/8
差込角	1/2"	対辺	1-1/8"
ソケット部外径(d1; mm)	38.1	差込部外径(d2; mm)	28
ソケット奥内径(d3; mm)	27.4	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	20
最大奥行き(t2; mm)	26	全長(L; mm)	45
重量(g)	167		

12角タイプ

手締めの際に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.