

品番 : EA617ZB-17

品名 : 1/2"DRx1・1/4" ソケット



販売価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
カタログ価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/24 04:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-1.1/4
差込角	1/2"	対辺	1-1/4"
12角タイプ			
全長(L;mm)	45	重量(g)	196
ソケット部外径(d1;mm)	40	差込部外径(d2;mm)	28
ソケット奥内径(d3;mm)	30.5	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	21
最大奥行き(t2;mm)	25.1		
手締めの際に便利な側面ローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.