


品番 : EA617ZB-2

品名 : 1/2"DRx 7/16" ソケット



販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/24 01:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-7/16
差込角	1/2"	対辺	7/16"
手締めの際に便利な側面ローレット加工			
12角タイプ			
ソケット奥内径(d3; mm)	9.9		
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット			
ソケット部外径(d1; mm)	16.3	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9
差込部外径(d2; mm)	22	最大奥行き(t2; mm)	22
重量(g)	59	全長(L; mm)	38

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.