


品番 : EA617ZB-2

品名 : 1/2"DRx 7/16" ソケット



販売価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 19:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0395ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-7/16
差込角	1/2"	対辺	7/16"

手締めの際に便利な側面ローレット加工

12角タイプ

ソケット奥内径(d3; mm)	9.9		
-----------------	-----	--	--

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット

ソケット部外径(d1; mm)	16.3	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9
差込部外径(d2; mm)	22	最大奥行き(t2; mm)	22
重量(g)	59	全長(L; mm)	38

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.