

品番：EA617ZB-21

品名：1/2"DRx 1・1/2" ソケット



販売価格	7,260円(税抜) / 7,986円(税込)		
カタログ価格	7,260円(税抜) / 7,986円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/24 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-1.1/2
差込角	1/2"	対辺(インチ)	1-1/2
全長(L;mm)	54	重量(g)	330
ソケット部外径(d1; mm)	51	差込部外径(d2;mm)	31
ソケット奥内径(d3; mm)	35	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	26
最大奥行き(t2;mm)	32.8		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット			
手締めの際に便利な側面ローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.