



品番 : EA617ZB-3

品名 : 1/2"DRx 1/2" ソケット



販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/14 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0395ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-1/2
差込角	1/2"	対辺	1/2"
ソケット奥内径(d3; mm)	11.5	ソケット部外径(d1; mm)	18.3
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	13	差込部外径(d2; mm)	22
最大奥行き(t2; mm)	22	全長(L; mm)	38
重量(g)	59		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"DRソケット

手締めの際に便利な側面ローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.