

品番：EA617ZC-15

品名：1/2"DRx15mm ソケット



販売価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
カタログ価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/05 02:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



#### 仕様


メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	52-15
差込角	1/2"	対辺(mm)	15
ソケット部外径(d1; mm)	21.2	差込部外径(d2; mm)	22.7
ソケット奥内径(d3; mm)	14	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	13.5
最大奥行き(t2; mm)	20.2	全長(L; mm)	38
重量(g)	63		

6角タイプ。

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット

#### 代替品

	品番 EA617ZA-15 コメント 同サイズ 12角
--	--------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.