

品番：EA617ZE-14

品名：1/2"DRx14mm ディープソケット



販売価格	5,840円(税抜)／6,424円(税込)		
カタログ価格	5,840円(税抜)／6,424円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/08 16:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	51-14
差込角	1/2"	対辺(mm)	14
ソケット部外径(d1; mm)	19.9	差込部外径(d2; mm)	22.7
ソケット奥内径(d3; mm)	13	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	35
最大奥行き(t2; mm)	65.2	全長(L; mm)	83
重量(g)	129		
12角タイプ			
手締め時に便利な側面ローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQディープソケット。			