



品番：EA617ZE-15

品名：1/2"DRx15mm ディープソケット



販売価格	6,280円(税抜)／6,908円(税込)		
カタログ価格	6,280円(税抜)／6,908円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/09 11:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	51-15
差込角	1/2"	対辺(mm)	15
ソケット部外径(d1; mm)	21.2	差込部外径(d2; mm)	22.7
ソケット奥内径(d3; mm)	14	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	35
最大奥行き(t2; mm)	64.9	全長(L; mm)	83
重量(g)	132		
12角タイプ			
手締め時に便利な側面ローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQディープソケット。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.