



品番：EA617ZE-19

品名：1/2"DRx19mm ディープソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,760円(税抜)／6,336円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,760円(税抜)／6,336円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/03/08 16:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0388ページ                      |      |   |



仕様

|                                               |                    |                     |       |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| メーカー                                          | STAHLWILLE (スタビレー) | 型番                  | 51-19 |
| 差込角                                           | 1/2"               | 対辺(mm)              | 19    |
| ソケット部外径(d1; mm)                               | 26.2               | 差込部外径(d2; mm)       | 25    |
| ソケット奥内径(d3; mm)                               | 18                 | ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 35    |
| 最大奥行き(t2; mm)                                 | 66.7               | 全長(L; mm)           | 83    |
| 重量(g)                                         | 186                |                     |       |
| 12角タイプ                                        |                    |                     |       |
| 手締め時に便利な側面ローレット加工                             |                    |                     |       |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQディープソケット。 |                    |                     |       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.