

品番 : EA617ZL-10

品名 : 1/2"DR/10x60mm [INHEX]ビットソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,410円(税抜) / 3,751円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,410円(税抜) / 3,751円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/02/23 18:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0389ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|-------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54-10 |
| 差込角 | 1/2" | 対辺(mm) | 10 |
| 全長(L1;mm) | 60 | 軸長(L2;mm) | 22 |
| ソケット部外径(d;mm) | 22.7 | 重量(g) | 97 |
| 頑丈な圧入式の1/2"DRヘックスビットソケット | | | |
| 手締めの際に便利な側面ローレット加工 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.