

品番：EA617ZP-100

品名：1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット



販売価格	40,200円(税抜) / 44,220円(税込)		
カタログ価格	40,200円(税抜) / 44,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 17:54現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0387ページ		



XZN®(トリプルソケット)
XZN®ソケットは一般的にトリプルスクエアソケットと呼ばれ、ベンツ・BMW・フォルクスワーゲンなどの欧州車に幅広く使用されています。四角形を三重に重ねた形をしており、M6・M8などのようにねじ径でサイズを表す独特な工具です。

インチ・ミリ換算表	
1/2" = 6.35mm	3/8" = 9.53mm
1/2" = 12.7mm	3/4" = 19.05mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	3054X/54X/8KN
サイズ	●60mmビット…M6・M8・M10・M12・M14 ●140mmビット…M8・M10・M12	差込角	1/2"
ケースサイズ(mm)	227×131×57	重量(g)	1357
・先端幅…M6:6.00mm、M8:7.20mm、M12:11.41mm、M14:13.22mm			
圧入式の三重四角ソケットは非常に強度があります			
●XZN(R)ソケットは一般的にトリプルスクエアソケットと呼ばれ、ベンツ・BMW・フォルクスワーゲンなどの欧州車に幅広く使用されています。四角形を三重に重ねた形をしており、M6・M8などのようにねじ径でサイズを表す独特な工具です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.