

品番 : EA617ZT

品名 : 1/2"DR/T20-T60 [Torx]ビットソケットセット



販売価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/15 02:56現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0389ページ		



1/2" = 12.7mm	3/8" = 9.53mm
1/4" = 6.35mm	1/2" = 12.7mm
3/16" = 4.76mm	5/8" = 15.88mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	54TX/9
サイズ	T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55	全長(mm)	55~58
差込角	1/2"	重量(g)	820
材質	クロム合金鋼		

ZTはトレイ入り

手締め時に便利なローレット加工

頑丈な圧入式の1/2"SQヘクスローブビットソケットセット。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.